










MASQUE FFP2 NR – 3 Pans TAILLE 1 STANDARD SACHET INDIVIDUEL



Nom du produit	Masque FFP2 NR - Taille 1 Standard – 3 Pans - Sachet
Référence	CA2120L-C
Description	<p>Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP2 NR conçu pour protéger des particules solides et liquides. Prévention contre les maladies infectieuses à risque (Selon les recommandations nationales en vigueur).</p> <p>2 élastiques de maintien souples et doux. Ensachage individuel pour plus d'hygiène. Sans latex, sans fibre de verre, sans graphène. Durée d'utilisation : 8h maximum (en continu). DLUO : 5 ans</p>
Données Tests	<p><u>Pénétration huile de paraffine :</u> niveau exigé = <6% après 120mg d'exposition – moyenne, 0,17%</p> <p><u>Pénétration au NaCl :</u> niveau exigé = <6% après 120mg d'exposition – moyenne 0,09 %</p> <p><u>Fuites Faciales:</u> niveau exigé = 46 résultats <11% 8 moyennes sur 10 <8% - Valeur Maximale = conforme</p> <p><u>Résistance Respiratoire inhalation 30 l/min:</u> niveau exigé = <= 0,7 mbar – Moyenne = 0,52 mbar</p> <p><u>Résistance Respiratoire inhalation 95 l/min:</u> niveau exigé = <= 2,4 mbar – Moyenne = 1,68 mbar</p> <p><u>Résistance Respiratoire inhalation 160 l/min:</u> niveau exigé = <= 3 mbar – Moyenne = 2,17 mbar</p> <p>Surveillance annuelle selon le module B du Reg (UE) 2016/425 effectuée par l'APAVE</p>
Composition	<p>Face externe-interne : Spunbond Polypropylène Filtre : Meltblown polypropylène - sans fibre de verre</p>
Origine	Fabrication FRANCE 
Informations Complémentaires	<p>Conforme au règlement 2016/425 Conforme à la norme EN149: 2001+A1:2009</p> <p>    </p>
Conditionnement	Carton de 200 masques (8 distributeurs de 25 masques)
Stockage et conservation	<p>Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil</p> <p>Stockage entre 5° C et 40° C</p> <p> <80%   40°C</p> <p>5°C</p>

Rev0 03/10/2022